

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M6X60

Numéro d'article	01000.060.060
Marque	-
UBB	950351002627
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007100
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	60 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	60
P	1
s	10

Dessin technique

