

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M8X55



Numéro d'article	01000.080.055
Marque	-
UBB	950351004037
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007407
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Diamètre (d-D)	M8
Longueur (L) (mm)	55

Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	28
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	22
k	5.3
P	1.25
s	13

Dessin technique

