

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M10X35

Numéro d'article	01000.100.035
Marque	-
UBB	500621727345
UNSPSC	31161620
EAN	8715494501668
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	35 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	35
P	1.5
s	17

Dessin technique

