

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 DIN 931 M16X50



Article n °	01000.160.050
Marque	-
UBB	952351146750
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008497
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Informations supplémentaires	DIN 931
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Diamètre (d-D)	M16
Longueur (L) (mm)	50

### Normes

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

### Spécifications techniques

b (min.): L>200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
k	10
P	2
b (min.): 125mm<L≤200mm	44
s	24

### Dessin technique

