

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M22X240

Numéro d'article	01000.220.240
Marque	-
UBB	950351019225
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009685
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M22
Longueur	240 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	240
P	2.5
s	32

### Dessin technique

