

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M24X200

Numéro d'article	01000.240.200
Marque	-
UBB	950351020785
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009937
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	200 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	200
P	3
s	36

Dessin technique

