

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M24X340

Numéro d'article	01000.240.340
Marque	-
UBB	950351021445
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010063
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	340 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	340
P	3
s	36

Dessin technique

