

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M27X320



Numéro d'article	01000.270.320
Marque	-
UBB	950351023839
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010377
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Diamètre (d-D)	M27
Longueur (L) (mm)	320

Normes

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mm<L≤200mm	66
b (min.): L>200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
k	17
P	3
s	41

Dessin technique

