

## Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Droit Brut 8.8 M30X190



|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Article n ° | 01000.300.190                |
| Marque      | -                            |
| UBB         | 950351025321                 |
| UNSPSC      | 31161620                     |
| EAN         | 8715492010551                |
| PKG. de 5   | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Classe              | 8.8               |
| Mode d'entraînement | Hexagonale        |
| Forme de tête       | Tête hexagonale   |
| Material (long)     | Acier             |
| Revêtement          | Brut              |
| Thread (long)       | Filetage métrique |
| Diamètre (d-D)      | M30               |
| Length (L) (mm)     | 190               |

### Normes

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 931        |
| ISO  | 4014       |
| NEN  | 1555       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-112    |

### Spécifications techniques

|                            |      |
|----------------------------|------|
| s                          | 46   |
| b (min.):<br>125mm<L≤200mm | 72   |
| b (min.): L≤125mm          | 66   |
| b (min.): L>200mm          | 85   |
| P                          | 3.50 |
| k                          | 18.7 |

### Dessin technique

