

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M33X110

Numéro d'article	01000.330.110
Marque	-
UBB	950351026808
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010780
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M33
Longueur (L) (mm)	110
Classe	8.8
Matière	Acier
Revêtement	Brut
Forme de tête	Tête hexagonale
Mode d'entraînement	Hexagonale
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mm<L≤200mm	78
b (min.): L>200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
k	21
P	3.50
s	50

Dessin technique

