

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M12X70

Numéro d'article	01010.120.070
Marque	-
UBB	950351048844
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014269
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	70 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Spécifications techniques

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	70
P	1.75
s	19

Dessin technique

