

Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 8.8 M8X1,00X90



Numéro d'article	01060.080.090
Marque	-
UBB	950351126970
UNSPSC	31161620
EAN	8715492019592
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	90 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Metric fine thread

Normes

ISO	8765
DIN	960
NF	E25-152
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	90
P	1
s	13

Dessin technique

