



Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 8.8 M14X1,50X120

Numéro d'article	01060.140.120
Marque	-
UBB	500644991019
UNSPSC	31161620
EAN	8717077048751
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	120 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Metric fine thread

Normes

DIN	960
ISO	8765
NF	E25-152
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	120
P	1.5
s	22

Dessin technique

