

Vis à tête hexagonale filetage partiel MEF DIN 960 Acier Electro zingué 8.8 M12X1,25X110



Numéro d'article	01063.120.110
Marque	-
UBB	500648077419
UNSPSC	31161620
EAN	8717077201675
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	110 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique à pas extra fin

Normes

ISO	8765
NEN	1555
NF	E25-152
DIN	960

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	110
P	1.25
s	19

Dessin technique

