

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M5X55



Numéro d'article	01200.050.055
Marque	-
UBB	950351141151
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024800
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	55 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	55
P	0.8
s	8

Dessin technique

