



Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M5X65

Numéro d'article	01200.050.065
Marque	-
UBB	952351979366
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024824
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	65 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	22
b (min.): $L \leq 125$ mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	65
P	0.8
s	8

Dessin technique

