

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M4X50



Article n °	01220.040.050
Marque	-
UBB	954351334188
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032942
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M4
Longueur (L) (mm)	50
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): L≤125mm	14
k	2.8
P	0.70
s	7

Dessin technique

