

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M8X140

Numéro d'article	01220.080.140
Marque	-
UBB	952351904695
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033390
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	140 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	140
P	1.25
s	13

Dessin technique

