

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M14X55/S=22

Numéro d'article	01220.140.055
Marque	-
UBB	952351204336
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033987
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	55 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	55
P	2
s	22

Dessin technique

