



Boulon de construction métallique EN 15048 Acier Droit Electro zingué 8.8 M27X200

Numéro d'article	01222.270.200
Marque	-
UBB	500613350767
UNSPSC	31161620
EAN	8715494442015
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Classe	8.8/8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Info

Boîtes complètes
uniquement. Les
constructions
européennes
doivent respecter
le Règlement
des produits de
construction (UE)
305/2011 afin
d'assurer la sécurité
des personnes et
des objets. Dans la
plupart des cas, cela
signifie l'application
des produits
selon les normes
européennes
harmonisées (hEN-
standards). Pour
un assemblage

Normes

ISO	4014/4032
EN	15048

non précontraint
dans la construction
de charpentes
métalliques, les
éléments de fixation
doivent être utilisés
conformément à
l'EN 15048-1. En
comparaison aux
vis ISO 4014/4017
(anciennement
DIN 931/933) et
aux écrous ISO
4032 (DIN 934),
les vis et écrous
conformément à
l'EN 15048 ont
un marquage
supplémentaire
'SB' (Structural
Bolting, boulons
de structures)
et l'emballage
doit afficher le
logo CE. Pour la
production de
fixations conforme
à l'EN 15048 les
fabricants doivent
être certifiés CE. Les
vis et écrous sont
emballés dans une
boîte scellée. Une
déclaration de
performance (DoP)
est disponible.

Spécifications techniques

Dessin technique

