

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M12X40/S=19

Numéro d'article	01230.120.040
Marque	-
UBB	950351178781
UNSPSC	31161620
EAN	8715492037008
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	40 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.75
s	19

Dessin technique

