

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M4

Numéro d'article 01336.040.001

Marque -

UBB 500571891729

UNSPSC 31161727

EAN 8715494282062

PKG. de 250 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Spécifications techniques

d-D	M4
m	3.2
P	0.7
s	7

Dessin technique

