

Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier Electro zingué passivé jaune |8| M10X1,00

Numéro d'article	01340.100.100
Marque	-
UBB	950355299575
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407221
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Metric fine thread

Normes

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Spécifications techniques

d-D	M10
m	8
P	1
s	17

Dessin technique

