

Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier Electro zingué passivé jaune |8| M24X1,50 (≠DIN)

Numéro d'article	01340.240.150
Marque	-
UBB	950355301124
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407351
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Metric fine thread

Normes

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Spécifications techniques

d-D	M24
m	19
P	1.5
s	36

Dessin technique

