

Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier Electro zingué passivé jaune |8| M27X1,50 (≠DIN)

Numéro d'article	01340.270.150
Marque	-
UBB	950355301389
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407375
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Metric fine thread

Normes

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Spécifications techniques

d-D	M27
m	22
P	1.5
s	41

Dessin technique

