

PEINER Vis HV à haute résistance EN 14399-4 Acier Brut 10.9 M16X65



Numéro d'article	04005.160.065
Marque	-
UBB	500504245688
UNSPSC	31161614
EAN	8715494440967
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	65 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

EN	14399-4
----	---------

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène. PEINER HV-boulons dans les tailles M12 à M36 sont spécifiés dans EN 14399-4. Boulons de M39 à M64 sont définis dans la directive DAST 021. PEINER HV-boulons avec écrous HV et rondelles HV associés peuvent

FABORY être utilisés que
comme un ensemble
d'un seul et même
fournisseur.

Spécifications techniques

b	28
d-D	M16
k	10
L (mm)	65
P	2
s	27

Dessin technique

