

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M12X90

Numéro d'article	04105.120.090
Marque	-
UBB	500505562032
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439329
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	90 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage	Filetage métrique
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12

Dessin technique

k	7.5
L (mm)	90
P	1.75
s	19

FABORY

