


Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 DIN 931 M24X120



Article n °	04105.240.120
Marque	-
UBB	500505565670
UNSPSC	31161620
EAN	8715494440608
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M24
Longueur (L) (mm)	120
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Informations supplémentaires	DIN 931
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Filetage	Filetage métrique
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mm<L≤200mm	60
b (min.): L>200mm	73

Dessin technique

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	54
k	15
P	3
s	36

