

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 DIN 931 M24X200



Article n °	04105.240.200
Marque	-
UBB	500505566090
UNSPSC	31161620
EAN	8715494440653
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M24
Longueur (L) (mm)	200
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Informations supplémentaires	DIN 931
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Filetage	Filetage métrique
Info	Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mm<L≤200mm	60
b (min.): L>200mm	73

Dessin technique

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	54
k	15
P	3
s	36

FABORY

