

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M10X35/S=17

Numéro d'article	04113.100.035
Marque	-
UBB	952351671864
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118714
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	35 mm
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Dacromet 500 LC Grade A
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114

Spécifications techniques

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	35
P	1.5
s	17

Dessin technique

