

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Brut |10| M36

Numéro d'article	04120.360.001
Marque	-
UBB	950355322419
UNSPSC	31161727
EAN	8715492119612
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M36
Classe	10
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Spécifications techniques

d-D	M36
m	29
P	4
s	55

Dessin technique

