

## Écrou hexagonal DIN 934 Acier Electro zingué |10| M20

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Numéro d'article | 04121.200.001             |
| Marque           | -                         |
| UBB              | 950355767357              |
| UNSPSC           | 31161727                  |
| EAN              | 8715492119766             |
| PKG. de 50       | Boîte complete uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre              | M20               |
| Classe                | 10                |
| Mode d'entraînement   | Hexagonale        |
| Matière               | Acier             |
| Direction du filetage | Droit             |
| Revêtement            | Electro zingué    |
| Filetage              | Filetage métrique |

### Normes

|     |         |
|-----|---------|
| NF  | E25-401 |
| DIN | 934     |
| NEN | 1560    |

### Spécifications techniques

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M20 |
| m   | 16  |
| P   | 2.5 |
| s   | 30  |

### Dessin technique

