

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Electro zingué passivé jaune |10| M14

Numéro d'article	04122.140.001
Marque	-
UBB	951355123096
UNSPSC	31161727
EAN	8715493851054
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Classe	10
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Spécifications techniques

d-D	M14
m	11
P	2
s	22

Dessin technique

