

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Brut 10 M14

Numéro d'article	04124.140.001
Marque	-
UBB	500579969725
UNSPSC	31161727
EAN	8715494426473
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Classe	10
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4032
-----	------

Spécifications techniques

d-D	M14
m (max.)	12.8
P	2
s	21

Dessin technique

