

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Electro zingué 10 M12

Numéro d'article	04127.120.001
Marque	-
UBB	500579989293
UNSPSC	31161727
EAN	8715494432771
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Classe	10
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4032
-----	------

Spécifications techniques

d-D	M12
m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

Dessin technique

