



Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Electro zingué 10 M12

Numéro d'article	04127.120.001
Marque	-
UBB	500579989293
UNSPSC	31161727
EAN	8715494432771
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M12
Classe	10
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4032
-----	------

Spécifications techniques

m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

Dessin technique

