

## Vis à tête hexagonale filetage partiel MF DIN 960 Acier Brut 10.9 M14X1,50X60



Numéro d'article	04160.140.060
Marque	-
UBB	950351334129
UNSPSC	31161620
EAN	8715492120793
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M14
Longueur (L) (mm)	60
P	1.50
Largeur de clé	22
Classe	10.9
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique à pas fin

Info Avertissement:  
 la galvanisation  
 électrolytique de  
 ces produits peut  
 provoquer un risque  
 de fragilisation par  
 l'hydrogène.

### Normes

DIN	960
ISO	8765
NF	E25-152

### Spécifications techniques

b (min.): 125mm<L≤200mm	40
b (min.): L>200mm	53
b (min.): L≤125mm	34

### Dessin technique

k 8.8

S 22

**UP COURSE.**

SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

