

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M22X130



Numéro d'article	07060.220.130
Marque	-
UBB	950351419102
UNSPSC	31161605
EAN	8715492059185
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M22
Longueur	130 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	912
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
BS	4168-1
ISO	4762

Spécifications techniques

b	56
d-D	M22
dk (max.)	33
Filetage total quand $L \leq$	70
k (max.)	22
L (mm)	130
P	2.5
s	17

Dessin technique

