

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M30X160



Numéro d'article	07060.300.160
Marque	-
UBB	952351353653
UNSPSC	31161605
EAN	8715492059949
PKG. de 2	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M30
Longueur (L) (mm)	160
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	912
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
BS	4168-1
ISO	4762

Spécifications techniques

b	72
d_k (max.)	45
Filetage total quand $L \leq$	100
k (max.)	30
P	3.50
s	22

Dessin technique

