

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M30X260



Numéro d'article	07060.300.260
Marque	-
UBB	952351354313
UNSPSC	31161605
EAN	8715492060020
PKG. de 2	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M30
Longueur (L) (mm)	260
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
DIN	912
ISO	4762

Spécifications techniques

b	72
d_k (max.)	45
Filetage total quand $L \leq$	100
k (max.)	30
P	3.50
s	22

Dessin technique

