



Vis épaulée à tête cylindrique à six pans creux UNC ASME B18.3 Acier Brut 012.9 (3/8)1/2X1 Inch

Numéro d'article	07116.096.025
Marque	-
UBB	953351305487
UNSPSC	31161605
EAN	8715492066695
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

D	1/2
D ₁	3/8
Longueur (Inch - ft)	1 Inch

Remarks (lov) Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces. Marking of these screws is not mandatory. Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability. Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Classe	012.9
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut

Normes

ASME	B18.3
BS	2470

Info Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène.

Spécifications techniques

A (max.)	0.750
D ₁	3/8
E	0.625
H (max.)	0.312
J	1/4
Filets par pouce	16
D (min.)	0,4960
D (max.)	0,4980

Dessin technique

