



Vis à tête cylindrique à six lobes internes ISO 14579 Acier Electro zingué 8.8 M6X50

Numéro d'article	07165.060.050
Marque	-
UBB	500504704544
UNSPSC	31161605
EAN	8715494194082
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	50 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Six lobes internes
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	14579
-----	-------

Spécifications techniques

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	6
L (mm)	50
P	1
Clé	30

Dessin technique

