



Vis à tête fraisée à six lobes internes ISO ≈10642 Acier Electro zingué 08.8 M8X16

Numéro d'article	07450.080.016
Marque	-
UBB	954351377088
UNSPSC	31161518
EAN	8715492150943
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	16 mm
Classe	08.8
Mode d'entraînement	Six lobes internes
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Info

En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite. Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9. Pour

Normes

DIN	≈7991
ISO	≈10642

les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2). Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coexister pendant un certain temps.

Spécifications techniques

b (min.)	22
d-D	M8
dk	16
k (max.)	4.4
L (mm)	16
P	1.25
Clé	40
α	90

Dessin technique

