

## Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier Brut 45H M1,6X10



Numéro d'article	07810.016.010
Marque	-
UBB	500645121681
UNSPSC	31161518
EAN	8717077062047
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M1.6
Longueur	10 mm
Classe	45H
Mode d'entraînement	Six pans creux
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Point	Plat
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

**Info** Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

### Normes

NF	E27-180
DIN	913
ISO	4026
NEN	2341
BS	4168-2
ASME	B18.3.6M

### Spécifications techniques

d-D	M1.6
dp (max.)	0.8
L (mm)	10
P	0.35
s	0.7
t (min.)	0.7

### Dessin technique

