

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Electro zingué passivé jaune 45H M6X16



Numéro d'article 07930.060.016

Marque -

UBB 950351528340

UNSPSC 31161518

EAN 8715492167132

PKG. de 200 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	16 mm
Classe	45H
Mode d'entraînement	Six pans creux
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Point	Cuvette
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Info Avertissement:
la galvanisation
électrolytique de
ces produits peut
provoquer un risque
de fragilisation par
l'hydrogène. Ces
vis de réglage sont
conçues pour les
charges de pression,
et ne conviennent
pas aux charges
de traction ou de
cisaillement.

Normes

DIN	916
BS	4168-5
NF	E27-183
NEN	2343
ASME	B18.3.6M
ISO	4029

d-D	M6
d _v	3
L (mm)	16
P	1
s	3
t (min.)	2

FABORY

