



Écrou hexagonal bas DIN 439-2 Acier Electro zingué passivé jaune 04 M24

Numéro d'article	11350.240.001
Marque	-
UBB	951355063276
UNSPSC	31161727
EAN	8715492570949
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Classe	04
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-405-1
DIN	439-2
ISO	4035
ASME	B18.2.4.5M
NEN	2334-B

Spécifications techniques

d-D	M24
m	12
P	3
s	36

Dessin technique

