



Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique DIN 985 Acier Electro zingué |5| M14

Numéro d'article	12300.140.001
Marque	-
UBB	950355116332
UNSPSC	31161727
EAN	8715492576897
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Classe	5
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-412
ISO	≈10511
DIN	985

Spécifications techniques

d-D	M14
h	14
P	2
s	22

Dessin technique

