



Écrou à tôle Acier inoxydable (Inox) A1 M4

Numéro d'article	15060.040.001
Marque	-
UBB	950355154366
UNSPSC	31161724
EAN	8715492583376
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A1
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

Spécifications techniques

d-D	M4
d2	5.5
h	3.2
Trou \varnothing (H11)	5.5
kh	0.9
m	2.3
Epaisseur de la tôle (min.)	1
P	0.7
s	7

Dessin technique

