



Écrou à tôle Acier inoxydable (Inox) A2 Kh=1,8 M5

Numéro d'article	15115.050.001
Marque	-
UBB	500654559201
UNSPSC	31162400
EAN	8712423017825
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Kh=1,8

Normes

Spécifications techniques

d-D	M5
d2	6.75
h	5
Trou ø (H11)	6.5
kh	1.8
m	3.2
Epaisseur de la tôle (min.)	2
P	0.8
s	8

Dessin technique

