

Corps de boulon à oeil filetage total DIN 444 LB Acier Electro zingué 4.6 M24X140



Numéro d'article	16182.240.140
Marque	-
UBB	500644872961
UNSPSC	31161610
EAN	8717077035898
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	140 mm
Classe	4.6
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	444-LB
-----	--------

Spécifications techniques

d-D	M24
d2(H9)	22
d3 (max.)	45
L (mm)	140
Lg (max.)	40
P	3
s (max.)	25

Dessin technique

